


Anschlußstelle
Standardzubehör



Luftmenge: 1200 - 1800 m³/h

Pos.	Stk.	Bezeichnung
1	1	Luft Eintritt: d=280 mm (Stutzen)
2	1	Luft Austritt: d=280 mm (Flansch)
3	1	Frischwasseranschluß: 1/2" mit Druckregler incl.Schmutzfänger
4	1	Elektromagnetventil 230 V-R 1/2"
5a	1	Leitwertsonde
5b	1	pH-Sonde (alternativ zu Leitwertsonde)
6	2	Niveaugeber
7	1	Umwälzpumpe
8	2	Tropfenabscheider
9	2	Sicht- und Reinigungsfenster der Reaktionskammer
10	2	Tropf- und Auffangschale (für Reinigung)
11	1	SPS-Steuerung mit Bedienpanel
12	1	Entleerung mit Motorkugelhahn-Da32
13	1	Entleerungs- und Überlaufanschluß-Da32
14	1	Abdeckhaube der SPS-Steuerung
15	3	Elektro-Anschlüsse für Spannung 230 V, Einschaltkontakt und Überwachung

J O H . M Ü L L E R
K U N S T S T O F F G M B H

Labor-Absorptionsanlage: MAALS-3
Maßblatt (ausf.m. 1x Ansaugstützen)