


Luftmenge: 600 - 900 m3/h

PosStk Bezeichnung:

1	2	Lufteintritt: d=200 mm
2	1	Luftaustritt: d=250 mm wahlweise mit Muffe oder Flansch
3	1	Frischwasseranschluß: 1/2" mit Druckregler incl. Schmutzfänger
4	1	Elektromagnetventil 230 V-R 1/2"
5	1	Leitwertsonde, alternativ pH-Sonde
6	2	Niveaugeber
7	1	Umwälzpumpe
8	2	Tropfenabscheider
9	2	Sicht- und Reinigungsfenster der Reaktionskammer
10	2	Tropf- und Auffangschale (für Reinigung)
11	1	SPS-Steuerung mit Bedienpanel
12	1	Entleerung mit Motorkegelhahn-Da32
13	1	Entleerungs- und Überlaufanschluß-Da32
14	1	Abdeckhaube der SPS-Steuerung
15	3	Elektro-Anschlüsse für Spannung 230 V, Einschaltkontakt und Überwachung



Anschlußstelle
Standardzubehör

